

Flatstiftanslutningar KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KSI/1,5-2,5
Art.nr.	1491390000
Artikelbeteckning	Flatstiftanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458
Frp	100 Stück

Datablad

Flatstiftsanslutningar KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0,89 g

Anslutning

Bygglängd 1 (I1)	22,8 mm	Bygglängd 2 (I2)	11 mm ²
Innerdiameter för krage (d4)	4,5 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	2,3 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PC
Märkningsfärg	blå	Ytterdiameter för skaft (d3)	1,9 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter [EPLAN](#)

Datablad**Flatstiftanslutningar
KSI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar