

## Flatstiftsanslutningar VFSKHV/0,5-1,0/288

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ               | VFSKHV/0,5-1,0/288                                                    |
| Art.nr.           | <a href="#">1491870000</a>                                            |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, Isolerade<br>kablskarvhylsor, 0.5 mm² - 1 mm² |
| GTIN (EAN)        | 4050118301908                                                         |
| Frp               | 100 Stück                                                             |

**Flatstiftsanslutningar**  
**VFSKHV/0,5-1,0/288**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|      |        |           |        |
|------|--------|-----------|--------|
| vikt | 0,08 g | Nettovikt | 0,81 g |
|------|--------|-----------|--------|

**Environmental Product Compliance**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Anslutning**

|                     |                   |                     |                     |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Bygglängd 1 (l1)    | 19,2 mm           | Isolering           | helisolerad         |
| Kontaktbredd (d2)   | 2,8 mm            | Kontakttäthet (d3)  | 0,8 mm              |
| Ledardiameter, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Material/plaster    | PVC               | Märkningsfärg       | röd                 |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN</a>                |

### Flatstiftsanslutningar VFSKHV/0,5-1,0/288

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

