

Flatstiftsanslutningar VFSKHV/1,5-2,5/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488
Art.nr.	1491930000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, isolerade kablskarvhylsor, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301762
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
VFSKHV/1,5-2,5/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	0,11 g	Nettovikt	1,09 g
------	--------	-----------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutning

Bygglängd 1 (l1)	20,2 mm	Isolering	helisolerad
Kontaktbredd (d2)	4,8 mm	Kontakttäthet (d3)	0,8 mm
Ledardiameter, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, min.	1,5 mm ²
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	blå

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar VFSKHV/1,5-2,5/488

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

