

**Flatstiftsanslutningar
VRSHVI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Hel isolerade stifthylsor av PVC med kopparhylsa**

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	VRSHVI/1,5-2,5
Art.nr.	1491990000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301878
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
VRSHVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	0,15 g	Nettovikt	1,5 g
------	--------	-----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutning

Bygglängd 1 (I1)	23,3 mm	Isolering	helisolerad
Ledardiameter, max.	2,5 mm ²	Ledardiameter, min.	1,5 mm ²
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	blå
Ø hane/hona	5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Datablad

**Flatstiftanslutningar
VRSHVI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

