

CMA-31-200-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De jackbara strömtransformatorerna är särskilt lämpliga för montage på samlingskenan.

Fördelar:

- Skruvlös anslutningsteknik med fjäderplint.
- Tidsbesparande anslutningsalternativ för massiva och fintrådiga ledare.
- Stöt- och vibrationssäker, stora mekaniska hållkrafter.
- Hög strömbeständighet

Allmänna beställningsdata

Typ	CMA-31-200-5A-5VA-1
Art.nr.	2420950000
Artikelbeteckning	Primärström: 200 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1
GTIN (EAN)	4050118429190
Frp	1 Stück

CMA-31-200-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Höjd	80,9 mm	Bygghöjd (tum)	3,185 inch
Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2,047 inch
Nettovikt	1 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Tekniska data

Drivspänning $U_{\max.}$, max.	1,2 kV	Isolationsklass	E
Nominell frekvens	50 Hz	Värmeklassad varaktig ström I_{Termisk}	1,2 x I_{nom}

Elektriska attribut

Load	5 VA	Primärström	200 A
Sekundärström max.	5 A	noggrannhetsklass	1

Mått spänningsförande ledare

Rundledare	25,7 mm	Skena	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
------------	---------	-------	---------------------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

CMA-31-200-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

