

**Industriellt Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PI-SCRJ-POF-QA
Art.nr.	<a href="#">2564960000</a>
Artikelbeteckning	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4050118574647
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	13 g
-----------	------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

**Allmänna data**

Anslutning 1	SCRJ	Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, POF
Diameter enkelledare, max	2,3 mm	Diameter enkelledare, min	2,1 mm
Dämpning	≤ 1,0 dB	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA 66	Manteldiameter, max.	8 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Material dammskyddskåpa	TPE
Material ändhylsa	Arcap	Monteringstyp	Skruvmontering
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	≥ 500
Uppbyggnad	Stickanslutnings- och flänsinsats för kapslingar i varianterna 1, 4, och 14.		

**Normer**

Kontaktidon Norm	IEC 61754-24
------------------	--------------

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------