

**ES EPG 60/HPG AEH 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 1,5 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70
Art.nr.	<a href="#">2577850000</a>
Artikelbeteckning	Insats förslutningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118590692
Frp	1 Stück

## ES EPG 60/HPG AEH 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	25 g
-----------	------

## Crimpinsatser

Crimpbredd i mm	22	Koppar crimparea	70
Crimpbredd	22 mm		

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage
------------	----------------------------------

## Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		