

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	CRIMPFIX R VARIO
Art.nr.	258000000
Artikelbeteckning	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4050118605846
Frp	1 Stück

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	335 mm	Byggbredd (tum)	13,189 inch
Höjd	565 mm	Bygghöjd (tum)	22,244 inch
Djup	485 mm	Byggdjup (tum)	19,094 inch
Nettovikt	25 265 g		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska dataelektroanslutning 100 - 240 V / 50/60 Hz /
16 VA**Avisolerings/Kontaktpressningautomater**

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Crimplängd	8/10 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	sammanlänkade ändhylsor
Införingslängd min.	27 mm	Kontaktpressning	Trapetsformad
Takttid	ca. 2 s	Tryckluftsanslutning	5,5 bar
elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Ändhylsarea, max.	2,5 mm ²
Ändhylsarea, min.	0,5 mm ²	Ändhylslängd	14/16 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

DownloadsAnvändardokumentation [Manual](#)