

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ | CBC-FB 30-45/100 |
| Art.nr. | 2588880000 |
| Artikelbeteckning | Tyg i skyddande kabelslang |
| GTIN (EAN) | 4050118602432 |
| Frp | 100 m |

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|------------|-----------------|------------|
| Längd | 100 000 mm | Bygglängd (tum) | 3 937 inch |
| Nettovikt | 25 g | Diameter | 45 mm |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| Användbar area | 1 590 mm ² | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Buntdiameter, max. | 45 mm | Buntdiameter, min. | 30 mm |
| Diameter | 45 mm | Färgkod | silvergrå |
| Material | Polyetentereftalat PET | Nominell diameter | 30 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002604 | eClass 6.2 | 27-40-07-03 |
| eClass 9.1 | 27-43-03-02 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|