

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | HS-FR 12.7-25.4/25 MM W |
| Art.nr. | 2621700000 |
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118625349 |
| Frp | 600 Stück |
| anpassad skrivare | 2430920000 |

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 40,5 mm | Byggbredd (tum) | 1,594 inch |
| Höjd | 24,9 mm | Bygghöjd (tum) | 0,98 inch |
| Djup | 0,77 mm | Byggdjup (tum) | 0,03 inch |
| Nettovikt | 1,6 g | | |

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Bredd | 40,5 mm | Färgkod | vit |
| Halogener | Nej | Material | Polyolefin |
| Teckenfältets storlek | 40.5 x 24.9 mm | Temperaturområde för användning | -55... 125 °C |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Halogener | Nej | Krympmån | 2:1 |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 4/0 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 2 |
| Ledardiameter, max. | 120 mm ² | Ledardiameter, min. | 35 mm ² |
| Ledarytterdiameter | 12.7 - 25.4 mm | Ledarytterdiameter, max. | 25,4 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 12,7 mm | Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Datablad

HS-FR 12.7-25.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

