

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO VIN 24.5/100 WS
Art.nr.	1391430000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118191714
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM

THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Höjd	24,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,965 inch
Djup	0,065 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	994 g		

Allmänna data

Antal per rulle	2 000	Bredd	100 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Nej	Halogener	Ja
Limma	Polyakrylatlim	Material	Vinylfilm
Teckenfältets storlek	25 x 24,5 mm	Temperaturområde för användning	-40...80 °C
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	95 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	8 - 23 mm
Ledarytterdiameter, max.	23 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

