SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16
Art.nr.	1460320000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, M 16, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4050118266528
Frp	1 Stück

SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	49 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Antal poler	4
Förskruvningar	M 16	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kodering	S	Kontaktyta	förgylld
Ledararea	16 AWG	Ledarytterdiameter	-
Märkström	12 A	Märkspänning	630 V
Märkström	12 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C	Tråd-/kabellängd	0,5 m

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M12S-3+PE-S-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Polschema

