
Anslutningselement
H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18D GR SP
Art.nr.	1476290000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 20 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4050118283204
Frp	100 Stück

Anslutningselement H4,0/18D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Nettovikt	0,27 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	20 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	4,8 mm
L1 i mm	18 mm	Ledardiameter	4 mm²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm	färgkod	DIN

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN