

**Flatstiftsanslutningar
KQIG-M5/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M5/-6
Art.nr.	1491280000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1,84 g
-----------	--------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	22 mm	Hål	C 5
Innerdiameter för fläns (d2)	5,3 mm	Innerdiameter för krage (d4)	6,4 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	3,6 mm	Isolering	finns
Ledardiameter, max.	6 mm ²	Ledardiameter, min.	4 mm ²
Material/plaster	PC	Märkningsfärg	gul
Ytterdiameter för skaft (d3)	10 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar KQIG-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

