

**Flatstiftsanslutningar
KP-M16/-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M16/-50
Art.nr.	1498110000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
KP-M16/-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	5,04 g	Nettovikt	50,37 g
------	--------	-----------	---------

Tekniska data

Utförande	DIN-serien 46235, standard
-----------	-------------------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	55,5 mm	Flänsbredd (b)	28 mm
Hål	M 16	Innerdiameter för fläns (d2)	17 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	9,8 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	50 mm ²	Märkningsnummer Cu	14 K
Skaftlängd (a)	28 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	14,5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Datablad**Flatstiftanslutningar
KP-M16/-50**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar