

**BG GH CUTOUT PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Typ	BG GH CUTOUT PT6
Art.nr.	<a href="#">1272210000</a>
GTIN (EAN)	4032248113743
Frp	1 Stück

**BG GH CUTOUT PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	303 g
-----------	-------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	55 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	85 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...55 °C	Lagertemperatur	-40 °C...85 °C

**Allmänna uppgifter**

Halogener	Nej	Isoleringsmaterial	Polykarbonat, GF 10
Silikon	Ja	Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd
Färgkod	svart	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Vridmoment för lockskrivar	2 Nm	Kapslingens fastsättning	Fästörön

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000775	ETIM 6.0	EC000261
eClass 6.2	27-14-24-14	eClass 7.1	27-14-24-14
eClass 8.1	27-14-24-14	eClass 9.0	27-18-01-90
eClass 9.1	27-18-92-90		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse

[FieldPower](#)

**BG GH CUTOUT PT6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

