
Anslutningselement
H1,0/16 DS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/16 DS R
Art.nr.	2092480000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, röd
GTIN (EAN)	4050118421958
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

Anslutningselement
H1,0/16 DS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	0,106 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,4 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	3,5 mm
L1 i mm	16 mm	Ledardiameter	1 mm²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 18	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm	färgkod	DIN

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden	c UL us LISTED
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

Anslutningselement
H1,0/16 DS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

