SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M8B-8-0.2U-FP
Art.nr.	1467630000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M8 thread, Hylsa, rak, M 8, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4050118273373
Frp	1 Stück

SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	10 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-104

Allmänna data

Anslutningsgänga	M8 thread	Anslutningstyp	Hylsa
Antal poler	8	Förskruvningar	M 8
Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad	Kodering	ingen
Kontaktyta	förgylld	Ledararea	0,14 mm²
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	30 V
Märkspänning	30 V	Märkström	1,5 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C
Tråd-/kabellängd	0,2 m		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter Data	STEP

SAIE-M8B-8-0.2U-FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

