

Anslutningselement H1,5/14 R SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Införingsträtt i polypropylen
 - värmestål up till 105°C
 - Vid behov kan införingsträtten också tillverkas i svårantändligt material
- För ledare från 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)
Material E-Cu, galvaniskt förtennad
måttolerans enligt DIN 46228 del 4

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R SP
Art.nr.	1476270000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4050118283099
Frp	100 Stück

**Anslutningselement
H1,5/14 R SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Nettovikt	0,026 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	3,5 mm
L1 i mm	14 mm	Ledardiameter	1,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------