

**Serie CMA**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Strömtransformatorn av kabeltyp används främst vid eftermontering för att undvika uppdelning av primärledarna.

- Tack vare sina dimensioner och enkelt handhavande är strömtrafon i kabelutförande särskilt lämplig för användning på svåråtkomliga platser eller vid begränsat utrymme
- I kombination med fästbyglarna möjliggör "klick"-systemet t.o.m. enhandsmontage.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3
Art.nr.	<a href="#">1482010000</a>
Artikelbeteckning	Primärström: 100 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 1.25 VA, noggrannhetsklass: 3
GTIN (EAN)	4050118290851
Frp	1 Stück

**Serie CMA**  
**KCMA-18-100-1A-1,25VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	41,6 mm	Byggbredd (tum)	1,638 inch
Höjd	64,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,539 inch
Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2,677 inch
Nettovikt	260 g		

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

**Tekniska data**

Drivspänning $U_{max.}$ , max.	0,72 kV	Isolationsklass	E
Nominell frekvens	50 Hz	Värmeklassad varaktig ström $I_{Termisk}$	1,2 x $I_{nom}$

**Elektriska attribut**

Load	1,25 VA	Primärström	100 A
Sekundärström max.	1 A	noggrannhetsklass	3

**Mått spänningsförande ledare**

Rundledare	18,5 mm
------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">instruction sheet german.pdf</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">3D drawing</a>

## Serie CMA KCMA-18-100-1A-1,25VA-3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

# Ritningar

