

**THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM ET S7 icke självhäftande rullförpackade etiketter används för att märka Simatic ET 200S-, S7-300- och S7-400-modulerna från Siemens.

- Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 märkas individuellt med en THM-skrivare.
- Etiketterna kan lätt frigöras
- THM Plus S-skrivaren säkerställer mycket beständiga utskrifter

Allmänna beställningsdata

Typ	THM ET 200SP 12.8/31 TU
Art.nr.	1487680000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 31 x 12.8 mm, Siemens, turkos
GTIN (EAN)	4050118296600
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	12,8 mm	Byggbredd (tum)	0,504 inch
Höjd	31 mm	Bygghöjd (tum)	1,22 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	442 g		

Allmänna data

Antal per rulle	2 000	Applikation/Tillverkare	Siemens
Bredd	12,8 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	turkos	Godkännande enligt UL 969	Nej
Halogener	Nej	Material	Polypropylen
Märkningsmetod	Termotransfer	Temperaturområde för användning	-50...100 °C
Utförande	halogenfri		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD

THM THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

