

HSS 1.0-3.2 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TwinMark ändlös krympslang märks på någon sekund med termotransferutskrift. Beroende på antalet tecken eller det tillgängliga utrymmet, kan märkningens längd justeras individuellt och krympas för att passa ledaren. När du har importerat data med vår M-Print® PRO-programvara och skrivit ut med THM Plus S-skrivaren, är den krympbara hylsan perforerad till önskad längd och är omedelbart klar att använda.

En extern rullhållare (1302920000) måste användas för rullar över 30 m utskrivet material.

Allmänna beställningsdata

Typ	HSS 1.0-3.2 EL W13M
Art.nr.	1489630000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 1 - 3.2 mm, x 5.6 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118299458
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000

HSS 1.0-3.2 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	13 000 mm	Bygglängd (tum)	511,81 inch
Bredd	5,6 mm	Byggbredd (tum)	0,22 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	86 g		

Allmänna data

Bredd	5,6 mm	Färgkod	vit
Halogener	Ja	Längd	13 000 mm
Material	Polyolefin	Rekommenderade tillverkare	Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-55...135 °C		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Krympmån	3:1
Ledardiameter, max.	1,5 mm ²	Ledardiameter, min.	0,5 mm ²
Ledarytterdiameter	1 - 3,2 mm	Ledarytterdiameter, max.	3,2 mm
Ledarytterdiameter, min.	1 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

HSS 1.0-3.2 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**