

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg för rör- och kläm-kabelskor med crimpstjärna på svängtapp.**

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för kläm-kabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm<sup>2</sup>

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PZ PK 6/70
Art.nr.	<a href="#">1500470000</a>
Artikelbeteckning	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309263
Frp	1 Stück

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	515 mm	Byggdjup (tum)	20,276 inch
vikt	2 000 g	Nettovikt	2 040 g

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Crimpingsatser

Crimparea aluminium	10 ... 50 mm <sup>2</sup>	Crimpbredd	5 mm
---------------------	---------------------------	------------	------

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, min	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, max.	70 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

## Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

## Downloads

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------