

THM
THM MT30X 16.5/5.1 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM-etiketter erbjuder en briljant utskriftskvalitet med termotransferteknik. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsbehovet.

- Högklassiga polyesteretiketter i olika färger eller prisvärda pappersetiketter finns att tillgå.
- Automatisk positionering av etiketterna i skrivaren för felfri centrering av märkningen på varje etikett,

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MT30X 16.5/5.1 GE
Art.nr.	1516990000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 5.1 x 16.5 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118324655
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 16.5/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	16,5 mm	Byggbredd (tum)	0,65 inch
Höjd	5,1 mm	Bygghöjd (tum)	0,201 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	228 g		

Allmänna data

Antal per rulle	10 000	Bredd	16,5 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Limma	Akrylat
Material	Polyester	Märkningsmetod	Termotransfer
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Utförande	självhäftande, halogenfri

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM MT30X 16.5/5.1 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

