

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Art.nr.	2577160000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, 7/8", 7/8", Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4050118586817
Frp	1 Stück

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	66 g
-----------	------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Certifikat nr (cURus)	E307231
-----------------------	---------

Allmänna data

Anslutningsgånga	7/8"	Anslutningstyp	Stift
Antal poler	4	Förskruvningar	7/8"
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förlädd	Kodering	ingen
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	förgylld
Ledararea	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	300 V	Märkström	8 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C	Tråd-/kabellängd	0,4 m

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany



Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

