

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Garanterad lång livslängd: ESG**

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ESG 6/15 MM WS
Art.nr.	<a href="#">2619940000</a>
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118626148
Frp	3 000 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	0,033 g		

**Allmänna data**

Antal per rulle	3 000	Bredd	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Akrylatlim	Material	Polyester
Teckenfältets storlek	6 x 15 mm	Temperaturområde för användning	-40...120 °C
Utförande	självhäftande, halogenfri		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Datablad**

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

