

**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

similar to the product

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1                                                           |
| Art.nr.           | <a href="#">2525150000</a>                                                        |
| Artikelbeteckning | Primärström: 32 A, Sekundärström max.: 1 A,<br>Load: 0.2 VA, noggrannhetsklass: 1 |
| GTIN (EAN)        | 4050118536515                                                                     |
| Frp               | 1 Stück                                                                           |

## CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 27,5 mm | Byggbredd (tum) | 1,083 inch |
| Höjd      | 46,5 mm | Bygghöjd (tum)  | 1,831 inch |
| Djup      | 19 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,748 inch |
| Nettovikt | 65 g    |                 |            |

## Temperaturer

|                       |               |                        |                |
|-----------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Driftstemperatur, max | 50 °C         | Driftstemperatur, min. | -5 °C          |
| Lagertemperatur, max. | 70 °C         | Lagertemperatur, min.  | -25 °C         |
| Drifttemperatur       | -5 °C...50 °C | Lagertemperatur        | -25 °C...70 °C |

## Tekniska data

|                                |         |                                           |                 |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|
| Drivspänning $U_{max.}$ , max. | 0,72 kV | Isolationsklass                           | E               |
| Nominell frekvens              | 50 Hz   | Värmeklassad varaktig ström $I_{termisk}$ | 1,0 x $I_{nom}$ |

## Elektriska attribut

|                    |        |                   |      |
|--------------------|--------|-------------------|------|
| Load               | 0,2 VA | Primärström       | 32 A |
| Sekundärström max. | 1 A    | noggrannhetsklass | 1    |

## Mått spänningsförande ledare

|            |        |
|------------|--------|
| Rundledare | 7,6 mm |
|------------|--------|

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002048    | eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
| eClass 9.0 | 27-21-09-02 | eClass 9.1 | 27-21-09-02 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**