

THM
THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 24.5/100 WS
Art.nr.	2004970000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118415391
Frp	2 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM WO 24.5/100 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Höjd	25,4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	0,406 g		

Allmänna data

Antal per rulle	2 000	Bredd	100 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Limma	Polyakrylatlim
Material	Polyesterfilm	Teckenfältets storlek	24.5 x 25 mm
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	Typ av märkning	neutral

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	120 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	8 - 23 mm
Ledarytterdiameter, max.	23 mm	Ledarytterdiameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------