

**WM**  
**WM 2/21 3.5-5.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Icke löstagbara: WM**

Våra slutna, icke löstagbara märkningar monteras utan att ytterligare verktyg behövs. Kabeln träs helt enkelt genom öppningarna i båda ändar innan kablarna fixeras i läge. Materialets inneboende spänning fixerar märkningen på plats. WM-märkningar finns i fyra storlekar för kabelareor från 0,25 mm<sup>2</sup> till 16 mm<sup>2</sup>. Varje storlek levereras i tre märkningslängder och två färger. Detta ger dig precis rätt sortiment för att genomföra den dagliga märkningen av ledare i ett kopplingsskåp.

**Dina fördelar med MultiMark**

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | WM 2/21 3.5-5.0 MM WS                                                            |
| Art.nr.           | <a href="#">2006050000</a>                                                       |
| Artikelbeteckning | WM, Ledar- och kabelmärkning, 3.5 - 5 mm, 32 x 6.4 mm, vit                       |
| GTIN (EAN)        | 4050118390407                                                                    |
| Frp               | 2 000 Stück                                                                      |
| anpassad skrivare | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> <a href="#">1140490000</a> |

**WM**  
**WM 2/21 3.5-5.0 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 6,4 mm  | Byggbredd (tum) | 0,252 inch |
| Höjd      | 32 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1,26 inch  |
| Djup      | 0,5 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,02 inch  |
| Nettovikt | 0,174 g |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |              |                                |             |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| Bredd                           | 6,4 mm       | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB          |
| Färgkod                         | vit          | Halogener                      | Nej         |
| Material                        | Polyester    | Teckenfältets storlek          | 22 x 6.4 mm |
| Temperaturområde för användning | -40...150 °C | Utförande                      | halogenfri  |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                     |                          |                   |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Nej                 | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 3.5 - 5 mm        |
| Ledarytterdiameter, max. | 5 mm                | Ledarytterdiameter, min. | 3,5 mm            |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

### **WM** **WM 2/21 3.5-5.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

