

**Flatstiftsanslutningar  
KQN-M8/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor  
garanterar användare konsekvent elektrisk  
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | KQN-M8/-2,5   |
| Art.nr.           | <a href="#">1493910000</a>  |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4050118303766   |
| Frp               | 100 Stück   |

**Flatstiftsanslutningar**  
**KQN-M8/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|      |        |           |        |
|------|--------|-----------|--------|
| vikt | 0,14 g | Nettovikt | 1,33 g |
|------|--------|-----------|--------|

**Anslutning**

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Anslutningslängd (l)         | 17 mm               | Hål                          | M8                  |
| Innerdiameter för fläns (d2) | 8,4 mm              | Innerdiameter för skaft (d1) | 2,3 mm              |
| Isolering                    | finns ej            | Ledardiameter, max.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.          | 1,5 mm <sup>2</sup> | Skaftlängd (a)               | 5 mm                |
| Ytterdiameter för skaft (d3) | 14 mm               |                              |                     |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Datablad****Flatstiftanslutningar  
KQN-M8/-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**