

HSS 1.6-4.8 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



TwinMark ändlös krympslang märks på någon sekund med termotransferutskrift. Beroende på antalet tecken eller det tillgängliga utrymmet, kan märkningens längd justeras individuellt och krympas för att passa ledaren. När du har importerat data med vår M-Print® PRO-programvara och skrivit ut med THM Plus S-skrivaren, är den krympbara hylsan perforerad till önskad längd och är omedelbart klar att använda.

En extern rullhållare (1302920000) måste användas för rullar över 30 m utskrivet material.

Allmänna beställningsdata

Typ	HSS 1.6-4.8 EL W30M
Art.nr.	1505860000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 1.6 - 4.8 mm, x 7.6 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118314175
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000

HSS 1.6-4.8 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Bredd	7,6 mm	Byggbredd (tum)	0,299 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	190 g		

Allmänna data

Bredd	7,6 mm	Färgkod	vit
Halogener	Ja	Längd	30 000 mm
Material	Polyolefin	Rekommenderade tillverkare	Fabrikstillverkning, Energi, Utrustningstillverkare, Maskinbyggnad
Temperaturområde för användning	-55...135 °C		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Krympmån	3:1
Ledardiameter, max.	4 mm ²	Ledardiameter, min.	0,75 mm ²
Ledarytterdiameter	1,6 - 4,8 mm	Ledarytterdiameter, max.	4,8 mm
Ledarytterdiameter, min.	1,6 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter

[EPLAN, WSCAD](#)

HSS 1.6-4.8 EL W30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**