

THM
THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 15/70 WS
Art.nr.	1429440000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118233872
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2,756 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	112 g		

Allmänna data

Antal per rulle	500	Bredd	70 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Polyakrylatlim	Material	Polyesterfilm
Teckenfältets storlek	30 x 15 mm	Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	120 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	9,6 - 12,7 mm
Ledarytterdiameter, max.	12,7 mm	Ledarytterdiameter, min.	9,6 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

