

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

similar to the product

Allmänna beställningsdata

Typ	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1
Art.nr.	2556030000
Artikelbeteckning	Primärström: 50 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 0.4 VA, noggrannhetsklass: 1
GTIN (EAN)	4050118566406
Frp	1 Stück

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	27,5 mm	Byggbredd (tum)	1,083 inch
Höjd	46,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,831 inch
Djup	19 mm	Byggdjup (tum)	0,748 inch
Nettovikt	64 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-5 °C...50 °C	Lagertemperatur	-25 °C...70 °C

Tekniska data

Drivspänning $U_{\max.}$, max.	0,72 kV	Isolationsklass	E
Nominell frekvens	50 Hz	Värmeklassad varaktig ström I_{termisk}	1,0 x I_{nom}

Elektriska attribut

Load	0,4 VA	Primärström	50 A
Sekundärström max.	1 A	noggrannhetsklass	1

Mått spänningsförande ledare

Rundledare	7,6 mm
------------	--------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02	eClass 9.1	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**