


**ESG**  
**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskriftssystem.

ESG är den beprövade märkningen i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text.

ESG 9/26 SCM-I MC... för märkning av RIDERSERIES RCM reläsocklar:

- Fastsättbar MultiCard-märkning
- Fastsättbar på alla 4 nivåer av reläsockeln
- Utskrivbar på PrintJet

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS
Art.nr.	<a href="#">2558330000</a>
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 26 mm, Färgkod: vit
GTIN (EAN)	4050118569049
Frp	80 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">1324380000</a>

**Datablad****ESG  
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0,354 inch
Nettovikt	0,963 g		

**Temperaturer**

Temperaturområde för användning	-40...100 °C	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		

**Allmänna uppgifter**

Färgkod	vit	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
---------	-----	--------------------------------	-----

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>
----------------------	----------------------

**Datablad**

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM-I MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

