

**Verktyg
AM-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Typ	AM-X
Art.nr.	2625720000
Artikelbeteckning	Verktyg, Avmantlingsverktyg, PVC-Rundkabel, Rundkabel
GTIN (EAN)	4050118647914
Frp	1 Stück

**Verktyg
AM-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6,299 inch
Höjd	55 mm	Bygghöjd (tum)	2,165 inch
Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
vikt	169 g	Nettovikt	0,257 g

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	PVC-Rundkabel, Rundkabel	Ledardiameter max.	999 mm
Ledardiameter min.	25 mm	Skärdjup	inställbar upp till 4,5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Datablad

**Verktyg
AM-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

