


**SlimFix X**  
**SFX 9/24 S MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



SlimFix X är halogenfri ledar- och kabelmärkning med en platssparande design. Märkskyltarna kan också appliceras efter ledningsanslutning. SlimFix är en erkänd och listad märkning inom transportindustrin. SF-verktyget möjliggör enkel installation, även vid små märkningar.

- Halogenfritt material
- Godkänd och ackrediterad märkning för trafiktekniska applikationer etc.
- Fästs med buntband om ledararean är större än 16,0 mm<sup>2</sup>
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SFX 9/24 S MC NE GE                                                |
| Art.nr.           | <a href="#">1323450000</a>                                         |
| Artikelbeteckning | SlimFix X, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm, gul |
| GTIN (EAN)        | 4050118126686                                                      |
| Frp               | 120 Stück                                                          |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                                         |

**SlimFix X**  
**SFX 9/24 S MC NE GE**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data**
**Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 13,62 mm | Byggbredd (tum) | 0,536 inch |
| Höjd      | 24 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,945 inch |
| Djup      | 0,8 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,031 inch |
| Nettovikt | 0,738 g  |                 |            |

**Allmänna data**

|                                 |                                    |                                  |                      |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Bredd                           | 13,62 mm                           | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-2                  |
| Färgkod                         | gul                                | Halogener                        | Nej                  |
| Material                        | Polyamid 66                        | Materialfärg enligt motståndskod | 2                    |
| Rekommenderade tillverkare      | Transportväsande,<br>Maskinbyggnad | Teckenfältets storlek            | 23.9 x 9 mm          |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C                       | Utförande                        | Montage med buntband |

**Ledar- och kabelmärkning**

|                          |                    |                          |                     |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej                | Ledardiameter, max.      | 500 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup> | Ledarytterdiameter       | 7 - 40 mm           |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm              | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm                |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

### **SlimFix X SFX 9/24 S MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

