

**SwitchMark  
SM DIA 60-22 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



With an outer diameter of 60 mm, the SwitchMark SM DIA 60-22 offers plenty of room to label markers for emergency stop with 22 mm holes. The adhesive film on the back ensures a secure hold.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Observera att denna märkning inte är avsedd för utskrift med Speedmarking-Laser.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | SM DIA 60-22 K MC NE GE                                                                      |
| Art.nr.           | <a href="#">1323750000</a>                                                                   |
| Artikelbeteckning | SwitchMark, Apparatmärkning, 60 x 60 mm, Ø 60-22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV, gul |
| GTIN (EAN)        | 4050118127010                                                                                |
| Frp               | 10 Stück                                                                                     |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                                                                   |

**SwitchMark  
SM DIA 60-22 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd     | 60 mm  | Byggbredd (tum) | 2,362 inch |
| Höjd      | 60 mm  | Bygghöjd (tum)  | 2,362 inch |
| Djup      | 1,2 mm | Byggdjup (tum)  | 0,047 inch |
| Nettovikt | 10,3 g | Diameter        | 22 mm      |

**Allmänna data**

|                                 |                                                |           |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Applikation/Tillverkare         | Ø 60–22 mm, Siemens 3 SB, Eaton Moeller M22-PV | Bredd     | 60 mm         |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94  | V-2                                            | Färgkod   | gul           |
| Halogener                       | Nej                                            | Material  | Polyamid 66   |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C                                   | Utförande | självhäftande |

**Apparatmärkning**

|          |       |
|----------|-------|
| Diameter | 22 mm |
|----------|-------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Programvara          | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                           |

**SwitchMark  
SM DIA 60-22 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**