

**PROtop
PRO COM CAN OPEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Strömförsörjningar från Weidmüller är sedan länge beprövade när det gäller matning till elektrotekniska produkter.

De kan därför användas i tuff industrimiljö, i mindre affärsverksamheter och i bostäder på ett säkert sätt och är internationellt godkända. Weidmüller erbjuder industrianpassade strömförsörjningar och tilläggskomponenter:

- oreglerade transformatornättaggregat
- primärswitchade nättaggregat
- DC/DC-omvandlare
- UPS-styrmoduler
- elektroniska säkringar

Allmänna beställningsdata

Typ	PRO COM CAN OPEN
Art.nr.	2467320000
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118482225
Frp	1 Stück

**PROtop
PRO COM CAN OPEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1,378 inch
Höjd	74,4 mm	Bygghöjd (tum)	2,929 inch
Djup	33,6 mm	Byggdjup (tum)	1,323 inch
vikt	36 g	Nettovikt	76 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-25 °C
Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Lagertemperatur	

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna uppgifter

Drifttemperatur	-25 °C...70 °C	Skyddsklass	IP20
vikt	36 g		

Systemdata

Anslutning	2 x kontaktdon RJ45	Fältbussprotokoll	CANopen
Gränssnitt	PROtop sammankopplingsgränssnitt	Modultyp	Påsticksmodul

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001604	eClass 6.2	27-04-90-04
eClass 9.0	27-24-26-08	eClass 9.1	27-04-07-92

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of Conformity DE_PA5600_180206_001.pdf
Programvara	EDS File
Teknikuppgifter Data	STEP