

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)
KEBI QL 303022 S2B1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



For many years, the name Klippon® has stood for competence and quality in enclosures.

The Klippon® EBi industrial enclosure series protects your components reliably if they are used in moderate environmental conditions and is designed for everyday applications.

With the ever-increasing need for individual application solutions, the Klippon® EBi with its high degree of protection and impact resistance is ideally suited to your needs.

Our standard product is the Klippon® EBi QL – with hinged door and double-bit key lock.

A variant with mounting screws is also available, but is only manufactured on request and is subject to a minimum order quantity. DNV GL and cULus approvals are also available on request.

Allmänna beställningsdata

Typ	KEBI QL 303022 S2B1
Art.nr.	2470820000
Artikelbeteckning	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 299.5 mm, Bredd: 299.5 mm, Djup: 220 mm, Flänsplattor: nedre, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver
GTIN (EAN)	4050118591132
Frp	1 Stück

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)

KEBI QL 303022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	299,5 mm	Byggbredd (tum)	11,791 inch
Höjd	299,5 mm	Bygghöjd (tum)	11,791 inch
Djup	220 mm	Byggdjup (tum)	8,661 inch
Montagemått bredd	250 mm	Montagemått höjd	250 mm
Väggdjocklek, max.	2 mm	Väggdjocklek, min.	2 mm
Nettovikt	5 320 000 g	Diameter	9 mm

Allmänna uppgifter

Användningsområden	Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Transportväsende, Fartygsbyggnad, Förpackningsindustri, Processindustri	Flänsplattor	
Materialtjocklek	1,25 mm	Materialtjocklek fläns	nedre 1,25 mm
Materialtjocklek kapsling	1,25 mm	Materialtjocklek lock	1,25 mm
Montering av flänsplatta	M5 Torxskruv i rostfritt stål TX20	Monteringsanvisning	Svetsad montagevinkel, Montageplatta
Normer	DIN EN 62208, IEC 60529	Tätningmaterial för flänsplatta	EPDM
Tätningmaterial för lock	Skummad PUR	Öppningsvinkel lock	125 °
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Tätningmaterial	Skummad PUR, EPDM
Yta	borstad	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Driftstemperatur, max	85 °C	Slagtålighet	10.00 J
Skyddsklass		Kapslingens fästsättning	Fästörön, Installation genom kapslingens bakvägg
	IP66	Komponentfästsättning	skruvad
Fästsättning av lock	Kvartslåsning med spårinsats		

Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus)	E243298
------------------------	---------

Jordning kapsling

Jordning, kapsling, extern		Jordning, kapsling, intern	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
	M6 jordtapp		
Jordning, kapsling, lock	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 303022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter Data

[STEP](#)

Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 303022 S2B1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

