

**A-serien  
AEP 4C 2.5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Fjäderanslutning med PUSH IN-teknik**

Den innovativa PUSH IN-tekniken reducerar den tid- du behöver för kabeldragning till ett minimum.

Direktanslutningsteknik garanterar höga utdragskrafter för ledare och enkel hantering för alla ledartyper.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | AEP 4C 2.5 BK              |
| Art.nr.           | <a href="#">2486660000</a> |
| Artikelbeteckning | A-serien, Ändplatta        |
| GTIN (EAN)        | 4050118497441              |
| Frp               | 50 Stück                   |

**A-serien**  
**AEP 4C 2.5 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 2,1 mm   | Byggbredd (tum) | 0,083 inch |
| Höjd      | 75,55 mm | Bygghöjd (tum)  | 2,974 inch |
| Djup      | 29,1 mm  | Byggdjup (tum)  | 1,146 inch |
| Nettovikt | 2,45 g   |                 |            |

**Temperaturer**

|                                 |               |                                 |        |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur, max.           | 40 °C         | Lagertemperatur, min.           | 10 °C  |
| Lagertemperatur                 | 10 °C...40 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C        |                                 |        |

**Materialdata**

|                                |       |         |       |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material                       | Wemid | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |       |

**Systemparametrar**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Utförande | Ändplatta |
|-----------|-----------|

**ytterligare tekniska data**

|             |    |         |    |
|-------------|----|---------|----|
| med rastapp | Ja | rastbar | Ja |
|-------------|----|---------|----|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000886    | eClass 6.2 | 27-14-11-33 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-33 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN</a>                           |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |