THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Individuell identifikation: EL
De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan längden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM EL VIN 100 WS 30M
Art.nr.	2518700000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 100, vit
GTIN (EAN)	4050118541281
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3,937 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	500 g		

Allmänna data

Antal per ark	1	Antal per rulle	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Nej	Halogener	Ja
Limma	Polyakrylatlim	Längd	30 000 mm
Material	Vinylfilm	Märkningsmetod	Termotransfer
Utförande	Ändlös, självhäftande		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

THM
THM EL VIN 100 WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar