

PZ RK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg för rör- och kläm-kabelskor med crimpstjärna på svängtapp.**

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för kläm-kabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm²

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ RK 10/120
Art.nr.	1500450000
Artikelbeteckning	10mm ² , 120mm ²
GTIN (EAN)	4050118309065
Frp	1 Stück

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	660 mm	Byggdjup (tum)	25,984 inch
vikt	4 100 g	Nettovikt	3 760 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Crimpinsatser

Crimpbredd 5 mm

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, min	10 mm ²	Crimp-område, max.	120 mm ²
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)