

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter. Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskriftssystem.

ESG är den beprövade märkningen i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text.

ESG 9/26 SCM ECO MC... för märkning av D-SERIES  
DRM reläsocklar:

- Fastsättbar MultiCard-märkning
- Beroende på reläsockeln är den fastsättbar på upp till 4 nivåer
- Ytterligare alternativ för att fästa markören på hållarklammern av plast: SCM CLIP P
- Utskrivbar på PrintJet

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS                         |
| Art.nr.           | <a href="#">1520980000</a>                        |
| Artikelbeteckning | ESG, Apparatmärkning x 26 mm, PA 66, Färgkod: vit |
| GTIN (EAN)        | 4050118327939                                     |
| Frp               | 80 Stück  |
| anpassad skrivare | <a href="#">1324380000</a>                        |

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 26 mm   | Byggbredd (tum) | 1,024 inch |
| Höjd      | 9 mm    | Bygghöjd (tum)  | 0,354 inch |
| Djup      | 0,8 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,031 inch |
| Nettovikt | 0,963 g |                 |            |

**Temperaturer**

|                                      |              |                                      |        |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| Temperaturområde för användning      | -40...100 °C | Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C       |                                      |        |

**Allmänna uppgifter**

|                                |       |         |     |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Material                       | PA 66 | Färgkod | vit |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2   |         |     |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>         |

**Datablad**

**ESG**  
**ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

