

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De jackbara strömtransformatorerna är särskilt lämpliga för montage på samlingskenan.

Fördelar:

- Skruvlös anslutningsteknik med fjäderplint.
- Tidsbesparande anslutningsalternativ för massiva och fintrådiga ledare.
- Stöt- och vibrationssäker, stora mekaniska hållkrafter.
- Hög strömbeständighet

Allmänna beställningsdata

Typ	CMA-3151-100-AO-24DC-05
Art.nr.	1531940000
Artikelbeteckning	Strömmätomvandlare, Primärström: 100 A, Sekundärström : 4 - 20 mA, 1 VA, noggrannhetsklass: 0,5
GTIN (EAN)	4050118337211
Frp	1 Stück

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Höjd	117,8 mm	Bygghöjd (tum)	4,638 inch
Djup	71 mm	Byggdjup (tum)	2,795 inch
Nettovikt	250 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	40 °C	Driftstemperatur, min.	-5 °C
Drifttemperatur	-5 °C...40 °C	Lagertemperatur	

Elektriska attribut

Load	1 VA	Primärström	100 A
Sekundärström	4 - 20 mA	Sekundärström max.	20 mA
Sekundärström, min.	4 mA	noggrannhetsklass	0,5

Mått spänningsförande ledare

Rundledare	28 mm	Skena	30 x 10 mm
------------	-------	-------	------------

Tekniska data

Isolationsklass	E	Nominell frekvens	50 Hz
Värmeklassad varaktig ström $I_{Termisk}$	$1,5 \times I_{nom}$		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

