

KCMA-32-600-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Strömtransformatorn av kabeltyp används främst vid eftermontering för att undvika uppdelning av primärledarna.

- Tack vare sina dimensioner och enkelt handhavande är strömtrafon i kabelutförande särskilt lämplig för användning på svåråtkomliga platser eller vid begränsat utrymme
- I kombination med fästbyglarna möjliggör "klick"-systemet t.o.m. enhandsmontage.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | KCMA-32-600-5A-5VA-1 |
| Art.nr. | 2420720000 |
| Artikelbeteckning | Primärström: 600 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118428872 |
| Frp | 1 Stück |

KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd | 59,2 mm | Byggbredd (tum) | 2,331 inch |
| Höjd | 96,4 mm | Bygghöjd (tum) | 3,795 inch |
| Djup | 90 mm | Byggdjup (tum) | 3,543 inch |
| Nettovikt | 461 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Drifttemperatur, max | 50 °C | Drifttemperatur, min. | -5 °C |
| Lagertemperatur, max. | 70 °C | Lagertemperatur, min. | -25 °C |
| Drifttemperatur | -5 °C...50 °C | Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |

Tekniska data

| | | | |
|---------------------------------|---------|--|------------------------|
| Drivspänning $U_{\max.}$, max. | 0,72 kV | Isolationsklass | E |
| Nominell frekvens | 50 Hz | Värmeklassad varaktig ström I_{termisk} | 1,2 x I_{nom} |

Elektriska attribut

| | | | |
|--------------------|------|-------------------|-------|
| Load | 5 VA | Primärström | 600 A |
| Sekundärström max. | 5 A | noggrannhetsklass | 1 |

Mått spänningsförande ledare

| | |
|------------|---------|
| Rundledare | 32,5 mm |
|------------|---------|

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002048 | eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
| eClass 9.0 | 27-21-09-02 | eClass 9.1 | 27-21-09-02 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Användardokumentation | instruction sheet german.pdf |
|-----------------------|--|

KCMA-32-600-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

