THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüllers produktprogram med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Tillämpningsområdet varierar från smala ledare till kablar med stora ytterdiametrar. Sortimentet består bland annat av kombinationssystem med enskilda skyltar, transparenta hylsor och märkning, som fästs med buntband.

Öppna och slutna märkhylsor kan erhållas, liksom tryckta eller neutrala märkningar för individuell märkning. Weidmüllers halogenfria och utsläppssnåla ledarmärkningar är i överensstämmelse med europeiska normer samt med de interna normerna hos välkända anläggningsbyggare.

Märkningar för ledare och kablar – system finns tillgängliga för:

- Fastsnäppning av färdiga märkningar med text enligt individuella märkningsbehov,
- Märkning med siffror ur en standardteckensats,
- Kombination av enskilda förtryckta siffror till en önskad sifferkombination,
- Kundmärkning med SMark-laserskrivare, PrintJet, MCP Plus plottrar, MC-Mobilo, laserskrivare (DIN A4-format), termotransferskrivare eller STI-pennor

Ett urval av prover kan hittas i Weidmüllers ledarmärkningsprovpåse, beställn. nr. 1640420000.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM ET 28/28 WS
Art.nr.	2539410000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 28 x 28 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118570182
Frp	1 500 Stück

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	28 mm	Byggbredd (tum)	1,102 inch
Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Djup	0,35 mm	Byggdjup (tum)	0,014 inch
Nettovikt	0,387 g		

Allmänna data

Bredd	28 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	Polypropylen	Temperaturområde för användning	-50…100 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

THM ET 28/28 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

