

ESG
ESG 6/15 SRC-I MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Med Weidmüllers apparatmärkning uppfyller användare skyldigheten att märka utrustningskomponenter.

Användarna kan själva skriva på apparatmärkningarna med lämpliga program och systemkompatibla utskriftssystem.

ESG är den beprövade märkningen i MultiCard-format.

Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text.

ESG 6/15 SRC-I MC... för märkning av RIDERSERIES RCI reläsocklar:

- Fastsättbar MultiCard-märkning
- Fastsättbar på alla 4 nivåer av reläsockeln
- Utskrivbar på PrintJet

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/15 SRC-I MC NE WS
Art.nr.	2558350000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning x 15 mm, Färgkod: vit
GTIN (EAN)	4050118569063
Frp	200 Stück
anpassad skrivare	1324380000

Datablad**ESG
ESG 6/15 SRC-I MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Nettovikt	0,33 g		

Allmänna uppgifter

Färgkod	vit	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
---------	-----	--------------------------------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter Data	STEP
----------------------	----------------------

Datablad

ESG
ESG 6/15 SRC-I MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

