

**Industriellt Ethernet
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. SC-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
Art.nr.	2568260000
Artikelbeteckning	Kontaktidon fiber, Version 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4050118578928
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	55,44 g
-----------	---------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik: skruvning, kapning
Artikelbeskrivning	Version 14, SC-RJ POF	Dämpning	≤ 1,0 dB
Fibertyp	POF	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kapslingsmaterial insats	PA, Zinkpressgjutning
Manteldiameter, max.	10 mm	Manteldiameter, min.	5 mm
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24
-----------------	--

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------