

ES EPG 60 ISO 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 1,5 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 60 ISO 10
Art.nr.	2577940000
Artikelbeteckning	Insats förslutningsverktyg
GTIN (EAN)	4050118590647
Frp	1 Stück

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	25 g
-----------	------

Crimpinsatser

Crimpbredd i mm	7	Koppar crimparea	10
Crimpbredd	7 mm		

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa
------------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		