

**ES EPG 60 ISO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 1,5 Ah

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typ               | ES EPG 60 ISO 16           |
| Art.nr.           | <a href="#">2577950000</a> |
| Artikelbeteckning |                            |
| GTIN (EAN)        | 4050118590630              |
| Frp               | 1 Stück                    |

## ES EPG 60 ISO 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 25 g |
|-----------|------|

## Crimpinsatser

|                 |      |                  |    |
|-----------------|------|------------------|----|
| Crimpbredd i mm | 7    | Koppar crimparea | 16 |
| Crimpbredd      | 7 mm |                  |    |

## Kontaktbeskrivning

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Kontakttyp | Isolerad skarvhylsa |
|------------|---------------------|

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC001282    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 |            |             |